

Garant

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302416 32/16 |
| GTIN | 4045197436177 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ei sis. pituudensäätöruuvia, pitkä.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------|
| Reiän Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Varren Ø d | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 300 mm |
| Tuotenimen määrite | L = 300 mm |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |