

**Weldon-istukka, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302440 8
GTIN	4250122600343
Tuoteluokka	36E

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntötasolla.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
kierre M	M24
Kokonaispituus L	190 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	SK 50
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302440-8>
