

Garant

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/20mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302416 32/20
GTIN	4045197436184
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ei sis. pituudensäätöruuvia, **pitkä.**

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	32 mm
Ø D ₂	27 mm
Reiän Ø D ₁	20 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Tuotenimen määrite	L = 300 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale