

**Digitaalinen kolmipistemikrometri tiedostoliitäntä, Mittausalue: 100-125mm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 428931 100-125 |
| GTIN         | 4059192064938  |
| Tuoteluokka  | 43A            |

**Kuvaus****Malli:**

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

**Tekninen kuvaus**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| IP-suojausluokka        | IP 65         |
| Mitta a                 | 0,5 mm        |
| virheraja               | 0,006 mm      |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Lukema                  | 0,001 mm      |
| Mittausalue             | 100 - 125 mm  |
| Paristotyyppi           | nappiparisto  |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen                |
| Vakiomittaussyvyys               | 132 mm                           |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1                                |
| Standardi                        | DIN 863                          |
| Lukema valittavissa              | mm/tuumaa                        |
| Liitäntä                         | USB-rajapinta                    |
| Liitäntä                         | Digimatic-liitäntä               |
| Mittausarvon varmistus           | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka                 | digitaalinen                     |
| Pakkaus                          | kestävä rasia                    |
| Kalibrointi                      | B6                               |
| Tuotetyyppi                      | 3-pistesisämikrometri            |

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428931-100-125>