

**Digitaalinen kolmipistemikrometri datalähtö ja i-wi, Mittausalue: 6-8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428932 6-8
GTIN	4059192065041
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS. Lisäksi integroitu langaton i-wi-järjestelmä mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon mihin tahansa tietokoneeseen.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

i-wi-vastaanotintikku nro 498912 koko STICK.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,004 mm
Mitta a	1,5 mm

Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	nappiparisto
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 65
Mittausalue	6 - 8 mm
Vakiomittaussyvyys	58 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428932-6-8>