

**Mahr****Digitaalinen sisämikrometrisarja datalähtö ja i-wi, Mittausalue: 12-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428942 12-20
GTIN	4059192065225
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

3-pistesisämikrometrit tai sisämikrometrit, joissa on liitäntäkierre mittapäiden helppoa vaihtamista varten. Itsekeskittyvä mittapää alk. 12 mm, kovametalliset mittaussleuat. Alkaen 40 mm:stä mittapää on valmistettu alumiinista painon säästämiseksi. **12 mm:stä alkaen mittaus reiän pohjaan asti.**

Sisämikrometrit, joissa on edessä oleva tuntoräikkä, nopeat mittaukset 1,5 mm:n kierteen nousulla. Käytännölliset mittaustoiminnot, esim. 3 PRESET, toleranssinäyttö symboleilla, ABS. Lisäksi integroitu langaton i-wi-järjestelmä mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon mihin tahansa tietokoneeseen.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Digitaalinen sisämikrometrisarja nro 428932 ja siihen kuuluvat säätörenkaat.

**Erikoistarvike:**

Jatkokappale nro 428950, tiedonsiirtokaapeli nro 498941, asetusrenkaat nro 484030, kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy nro 428951.

i-wi-vastaanotintikku nro 498912 koko STICK.

**Tekninen kuvaus**

IP-suojausluokka	IP 65
------------------	-------

Sääto renkaiden määrä	1
Sisältö – mittauspääkoot	2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Asetusrenkaan Ø	16 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	12 - 20 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428942-12-20>