

Garant

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia,
jäähdytiskanavareillä, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ei pituudensäätöruuvia, **lyhyt, jäähdytiskanavareillä**(ei voida sulkea).

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Jäähdytiskanavan reikä: ei lukittava

Ø D₂: 14 mm

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	20 mm
Reiän Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	14 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Jäähdytiskanavan reikä	ei lukittava
Tuotetyyppi	Kutusteistukan tarvikkeet

