

**Pyöröpuikko-sorvausterä, HSS Co 10, D×Pituus: 16X125mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 295020 16X125 |
| GTIN | 4045197187963 |
| Tuoteluokka | 22E |

Kuvaus**Malli:**

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).

Sorvinterät, DIN 4964 muoto A. Pyöröhiottu toleranssilla **h14**.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-------------|
| Ø D | 16 mm |
| Pituus | 125 mm |
| Lastuava aine | HSS Co 10 |
| Tuotetyyppi | Sorvausterä |