

**Pyöröpuikko-sorvausterä, HSS Co 10, D×Pituus: 10X80mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 295020 10X80  |
| GTIN         | 4045197187888 |
| Tuoteluokka  | 22E           |

**Kuvaus****Malli:**

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

**HSS Co 10** (10 % koboltti, 67 HRC).

**Sorvinterät, DIN 4964 muoto A.** Pyöröhiottu toleranssilla **h14**.

**Käyttö:**

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ø D           | 10 mm       |
| Pituus        | 80 mm       |
| Lastuava aine | HSS Co 10   |
| Tuotetyyppi   | Sorvausterä |