



Pyöröpuikko-sorvausterä, HSS Co 10, D×Pituus: 10X100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	295020 10X100
GTIN	4045197187895
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).

Sorvinterät, DIN 4964 muoto A. Pyöröhiottu toleranssilla **h14**.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Pituus	100 mm
Ø D	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä