

3M Roloc™**Huopalaikka HD-DR, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 80****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	554058 80
GTIN	068060671806
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Huopalaikka **tehokkaalla Cubitron-hiontarakeella (CER)** yhdistettynä kestäväan kankaaseen.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Mahdollistaa **poiston** ja **purseettoman viimeistelyn** yhdellä työkalulla. Suuri reunan vakaus ja pitkä käyttöikä. Soveltuu pintakarkeuden parantamiseen Cubitron™ II:lla tehdyn esihionnan jälkeen.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	80
Hienousaste	erittäin harva
Kiekon Ø	76,2 mm
Malli	Extra Coarse

Hioma-aine	Cubitron™-hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Valmistajamerkintä	HD-DR
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 554058 80

