



## Pyöröpuikko-sorvausterä, HSS Co 10, D×Pituus: 6X100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	295020 6X100
GTIN	4045197187826
Tuoteluokka	22E

### Kuvaus

#### Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

**HSS Co 10** (10 % koboltti, 67 HRC).

**Sorvinterät, DIN 4964 muoto A.** Pyöröhiottu toleranssilla **h14**.

#### Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

### Tekninen kuvaus

Ø D	6 mm
Pituus	100 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä