

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Kierrettiivistysaineet, 50 ml, Valmistajan tunnus: SEAL50H****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Tuoteluokka	08G

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä. **Hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteille. Korvaa hampun ja teflon-nauhan.** DVGW-hyväksyntä.

Standardi:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Kierrekoolle M enint.	M20
Pienin irtoamislujuus	22 - 32 Nm

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huuromerkki
Toimintalujuus vastaa	3 h
Valmistajamerkintä	SEAL50H
Kierrekoolle tuumaa	3/4 tuuma
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Täyttö	50 ml
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu käyttöalueelle	Kierrettiiviste
Muoto	nestemäinen
Dynaaminen viskositeetti	11000 - 16000 mPas
Säilytyslämpötila	8 - 28 °C
Väri	sininen
leimahduslämpötila	100 °C
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaatti
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Purkaminen	vain lämmittämällä
Tiheys	1,08 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine