



## Trapetsisorviterä, HSS Co 10, Korkeus × leveys: 25X6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	295080 25X6
GTIN	4045197271495
Tuoteluokka	22E

### Kuvaus

#### Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

Korkeus ja leveys: Toleranssi **h14**. **HSS Co 10** (10 % koboltti).

#### Trapetsisorvinterät, DIN 4964 muoto E.

#### Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	25 mm
Leveys	6 mm
Pituus	160 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä