

**Pyörösahanterä expert for Steel, Terän Ø D: 136mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	583910 136
GTIN	3165140957601
Tuoteluokka	54B

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Teräksen työstöön. KM-hampaiden erityinen kiinnitystapa terärunkoon ehkäisee hampaiden irtoamisen. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas (viisteellä), lastuamiskulma neutraali. Käsinohjattaviin metalli-kuivasahoihin.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Leikkuuleveys B	1,5 mm
hampaiden lukumäärä	30
Terän Ø D	136 mm

Porauksen Ø	20 mm
soveltuu materiaalille	Metalli
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä