



## Vesipumppupihdit Cobra®ES, tiheä siirtoloveus erittäin kapea pää, Kokonaispituus: 250mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 706251 250    |
| GTIN         | 4003773061267 |
| Tuoteluokka  | 73F           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erytynen, erittäin kapea pää ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. **Läpimenevä nivel** (= kaksoisjohde) ja suojuus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Säättö jousitettua painiketta painamalla. Lukitusurititetut, hammastetut ja kiinnitarttuvut tartuntaleuat. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

#### Standardi:

DIN ISO 8976

#### Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

### Tekninen kuvaus

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm         |
| Kahva                       | muovipinnoite |
| Hienosäätölovien lkm        | 25            |
| Avautuma (putken paksuus)   | 1,1/2 tuuma   |
| Sarja                       | Cobra®ES      |
| Kokonaispituus              | 250 mm        |
| Pinta                       | mustatut      |
| Standardi                   | DIN ISO 8976  |
| Leukojen malli              | erikoiskapeat |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Raaka-aine                    | kromivanadiiinterästä      |
| kipinöimätön                  | ei                         |
| Räikän hienosäätömahdollisuus | kyllä                      |
| Itsekiristys                  | kyllä                      |
| Puristumisenesto              | kyllä                      |
| Tuotetyyppi                   | Putki- ja vesipumppupihdit |