



## Pyöröharja Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 200X25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	570250 200X25
GTIN	4017359014165
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

#### Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

#### Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.

### Tekninen kuvaus

porauksen Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Harjan leveys	22 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	47,5 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Helamateriaali	Messinkilanka

Tuotetyyppi

Pyöröharja