

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	AH10K STFPCR/L11
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	12 mm
Pään pituus L_1	16 mm
Keskisiirto L_3	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L_2	9 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500