

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
ISO-koodi pidin	AH20R STFCR/L11
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500