

Garant**Miniporatanko HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 64/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270006 64/8
GTIN	64045197569
Tuoteluokka	21V

Kuvaus**Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Huomautus:

Vain sorvaamiseen ja viistämiseen!

Tekninen kuvaus

Terän koko	08 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 11
Kokonaispituus L	130 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,5 mm
varren Ø D _s	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 11	279815 11
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500