

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260923 10/11 |
| GTIN | 4045197653475 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Terän koko | 11 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 7 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 12 mm |
| Pään pituus L ₁ | 16 mm |
| Sopiva kääntöterä | TC.. 1102.. |
| ISO-koodi pidin | AH10K STFCCR/L11 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 9 mm |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 5xD |
| Lastuava aine | HSS |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500