

Garant**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. BF, HB8015, Nousu: 2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270703 2
GTIN	4069515041201
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Käyttötapa	Oikea
Kierteennousu	2 mm
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Lastuava aine	KM
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Laji	HB8015
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		