

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	9 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	AH12M STFCL/L11
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5xD
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500