

Garant**Vaatekaappi, nastasyliinterilukko, Osastojen lukumäärä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949052 3
GTIN	4069515041386
Tuoteluokka	91G

Kuvaus**Malli:**

Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Rungossa on **viisto kattolevy**, muoviset suojapalat pohjassa sekä **irrotettava jalustan peitelevy** kaapin etupuolella. Lokeroalusta, osastoissa 2 vaatekoukkua. Erityinen rakenne mahdollistaa kypärien säilyttämisen, vaikka osaston leveys on vain 300 mm (suojaoikeuksia haettu).

Laadukas nastasyliinterilukko työntökahvassa.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**.

Huomautus:

- **Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina.**
- **Kääntösalpalukon riippulukot nro 085822 – 085890, sekä DOM-riippulukko nro 085812 koko 45; nro 085814 koko 45; nro 085816 koko 45.**
- **Sopii lukitusjärjestelmiin.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Viisto katto	kyllä
Osastojen lukumäärä	3
Syvyys	500 mm
Hyllytasohn syvyys	250 mm
Jalustan rakenne	Sokkeli etulevyllä
Standardi	DIN 4547
Tuuletusraot ovesta	ei
Hattuhyllyn (umpikypärä) hyötyleveys	240 - 280 mm
Paino	69,3 kg
Vaateosastojen lukumäärä	1
Nimikilpi	kyllä
Irrotettava jalustan peitelevy	kyllä
Vaateosaston hyötyleveys	240 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1240 mm
Tuuletusraot takaseinässä	ei
Erikoispintakäsittely mahdollinen	kyllä
Korkeus takana	2000 mm
Leveys	900 mm
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Hyllytason leveys	295 mm
Kiinteiden kavennettujen hyllytasojen lukumäärä	1
Vaateosaston hyötysyvyys	475 mm
Lukon malli	Nastasynterilukko
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus edessä	1850 mm
Hattuhyllyn hyötysyvyys	250 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	420 - 480 mm
Oven avautumiskulma	225 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	vaatekaappi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/949052-3>
