

WEKEM®**Teflon-tiivistysnauha, 12 m, Tyyppi: COARSE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Tuoteluokka	08G

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

PTFE-kierretiiviste GRp käytettävissä: ilma, vesi, typpi, kaasu kork. 7 bar, propaani, butaani, ammoniakki, vety, happi, liuottimet, hapot, emäkset, polttoaineet, kylmäaineet, höyry aineesta, putkesta ja kierteen koosta riippuen, käytettävissä n. 170 baariin asti (vaatii omia kokeiluja).

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Kierretyypille	karkea
Paksuus	0,1 mm

Leveys	12 mm
Valmistajamerkintä	GRp
Pituus	12 m
Säilytyslämpötila	20 °C
Väri	valkoinen
Käyttölämpötila-alue	-240 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	60 kk
Kemiallinen perusta	Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Ominaisuudet	ei liimaudu
Ominaisuudet	palamaton
Ominaisuudet	ei haurastu
Tuotenimen määräite	12 m
Tuotetyyppi	Tiivistenauha