

HOLEX**Sisänurkkasorvausterä oikea standardin DIN 4954 mukaan, HSS E, Varren Ø: 8Rmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296400 8R
GTIN	4045197189240
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murren helposti suurtakaan lastusyvyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	18 mm
Varren Ø	8 mm
Kokonaispituus	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä