

**Garant****Pienoissorvauspidin HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 30/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Tuoteluokka	21V

**Kuvaus****Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 10
Terän koko	06 mm
Kokonaispituus L	90,5 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11,5 mm
Sarja	mini
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 10	279815 10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8