

**Sisäsorvausterä oikea standardin DIN 4953 mukaan, HSS E, Varren Ø: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 296300 12 |
| GTIN | 4045197189059 |
| Tuoteluokka | 22E |

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murre helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-------------|
| Porauksille, Ø alkaen | 22 mm |
| Varren Ø | 12 mm |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Tuotetyyppi | Sorvausterä |