

**Garant****Miniporatanko HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 50/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Tuoteluokka	21V

**Kuvaus****Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

**Huomautus:**

**Vain** sorvaamiseen ja viistämiseen!

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 10
Terän koko	06 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi Tyyppi 10	279815 10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500