

HOLEX**Nurkkasorvausterä taivutettu oikea standardin DIN 4965 mukaan, HSS E,
Varren nelikulmio: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296750 12
GTIN	4045197189943
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtaakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	12 mm
Kokonaispituus	110 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä