

**Uraterä oikea standardin DIN 4963 mukaan, HSS E, Varren Ø: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297120 12
GTIN	4045197190659
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t_{max}	8 mm
Porauksille, Ø alkaen	25 mm
Terän leveys	3 mm
Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus	180 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä