

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Pään pituus L ₁	26,7 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A16Q STFPCR/L11
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500