



Pistosorvausterä oikea standardin DIN 4961 mukaan, HSS E, Varren korkeus: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	297000 12
GTIN	4045197190338
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murre helposti suurtakaan lastusvyöryttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	3 mm
Varren korkeus h	12 mm
Kokonaispituus	110 mm
Varren leveys b	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä