



LED-EX-otsalamppu Vizion 2 paristolla, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	081519 1
GTIN	327005170102
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu otsalamppu, tarkastettu pätevien ATEX-määräysten mukaisesti. Litteä, kevyt LED-otsalamppu. Optimaalinen valaistus säädettävien valokeilakulmien, 3 valotason ja 3 valittavan valokeilamuodon ansiosta. Irrotettava LED-moduuli työvalaisinkäyttöön. Luistamaton kuminen kypärähihna (tekstiilinauha saatavilla tilauksesta).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot (3 × AAA).

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pään Ø	45 mm
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 21
Valokeilan laajuus	60 m
Valmistajamerkintä	Vizion 2

Valovirta	60 - 250 lm
Paristotyyppi	Micro, AAA
Kotelon väri	keltainen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Valaisuaika	3,5 - 30 h
Paino	113 g
IP-suojaluokka	IP 67
Kemiallinen koostumus	Alkali-mangaani
uudelleenladattava	ei
himmennettävä valaistus	ei
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Tuotetyyppi	Otsavalaisin

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3