

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020K16
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Aluslevy	269005 8
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500