

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/11mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261111 25/11 |
| GTIN | 4045197655851 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 150 mm |
| Neutraalien pidinten ulottuma L ₁ | 39 mm |
| Terän koko | 11 mm |
| Sopiva kääntöterä | VB.. 1103.. |
| ISO-koodi pidin | SVVBN 2525M11 |
| Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄ | 12,5 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 |
| Varren koko | 25 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Neutraali |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 72,5 astetta |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500