

**Garant**
**eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta. 10xw

**Huomautus:**

Maksimaalinen  $\varnothing$  = rajoitettu työkappale- $\varnothing$  mallin vuoksi.

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n

pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa

työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.

Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	3 mm
Toimintaleveys $L_4$	26,5 mm
Pään pituus $L_1$	49 mm
Pistosyvyys $t_{\max}$	30 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kokonaispituus L	121 mm
Sarja	Eco

enimmäis-Ø	60 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
-------------------------	----------