

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SVHBR/L 2525M16
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Pään pituus L <sub>1</sub>	21 mm
Aluslevy	269005 8
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500