

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020K11
Terän koko	11 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	23 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500