

**Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300200 16
GTIN	4045197143662
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia

HPC

Tuotetyyppi

Weldonistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/300200-16>
