

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 8
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020K16
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500