

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	21 mm
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	SVHBR/L 2525M16
Aluslevy	269005 8
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500