

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Pään pituus L ₁	21,5 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 1616H11
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500