

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Pään pituus L ₁	16,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
ISO-koodi pidin	A16Q SVQBR/L11
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,5 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500