

**Garant****eco-teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 26/39mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	273886 26/39
GTIN	4045197516466
Tuoteluokka	21W

## Kuvaus

### Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro **273840 – 273851 kanssa.**

### Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

### Huomautus:

$D_1$  = vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2$  = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Sisäjähdytys: kyllä

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys  $t_{max}$ : 13 mm

Kiinnitysruuvi: 279815 9

## Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston Ø $D_1$	26 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	13 mm
enintään 1. piston Ø $D_2$	39 mm
Sarja	Eco
Kiinnitysruuvi	279815 9
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä

Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9