

Garant**eco-teränpidin kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 26/39mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273891 26/39
GTIN	4045197516701
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro **273840 – 273851 kanssa.**

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Sisäjähdytys: kyllä

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 13 mm

Kiinnitysruuvi: 279815 9

Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston Ø D_1	26 mm
enintään 1. piston Ø D_2	39 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	13 mm
Sarja	Eco
Kiinnitysruuvi	279815 9
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910