

**Pyörivä työtuoli TEXON, Skintec, pyörillä, matala, Istuimen väri: BLACK****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965461 BLACK  |
| GTIN         | 4099883003648 |
| Tuoteluokka  | 96J           |

**Kuvaus****Malli:**

Pyörivä TEXON-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Kapseloitu mekanismi Clean Coverin ansiosta; suljetut, sileät pinnat. Alumiininen jalkaristikko, musta-harmaa. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Istuinkorkeuden säätö, Auto-Motion-teknologia (selkänöja ja istuintaso liikkuvat synkronoidusti vartalon kanssa), Flex-Back (selkänöja voidaan lukita kolmeen eri asentoon), iskusuoja (selkänöja ei voi vahingossa ponnahtaa eteenpäin, kun lukitus vapautetaan). Ergonomisesti muotoiltu selkänöja. Istuintaso, jossa on integroitu lantiotuki ja pyöristetty etureuna.

Pehmeät, painon mukaan jarruttavat turvakaksoispyörät koville lattioille.

Istuin ja selkänöja on valmistettu Skintec-materiaalista, joka on erittäin pehmeän tuntuinen, erityisen helppo puhdistaa (kestää desinfiointiaineita), lujatekoinen ja kulutusta kestävä.

**Standardi:****DIN 68877****Tekninen kuvaus**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Istuinmateriaalin väri | musta     |
| Standardi              | DIN 68877 |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Selkänojan korkeus       | 625 mm                                |
| Malli                    | pyörillä                              |
| Sarja                    | TEXON                                 |
| Korkeudensäätötapa       | Korkeussäätövipu                      |
| Syknronimekaniikka       | kyllä                                 |
| Korkeudensäätömalli      | Kaasujousi                            |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu          |
| Pyörillä liikkuva malli  | Turvakaksoispyörät kovalle lattioille |
| Jalkaristikon rakenne    | Rullasarja                            |
| Istuimen syvyys          | 455 mm                                |
| Kantavuus                | 150 kg                                |
| Istuinpinnan materiaali  | Skintec                               |
| Paino                    | 18 kg                                 |
| Istuimen leveys          | 480 mm                                |
| Tuolin kantavuus         | 150 kg                                |
| Korkeudensäätöalue       | 450 - 620 mm                          |
| Tuotetyyppi              | Pyörivä työtuoli                      |