

Garant**eco-teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 140/230mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	273886 140/230
GTIN	4045197516534
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro **273840 – 273851 kanssa.**

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Sisäjähdytys: kyllä

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 13 mm

Kiinnitysruuvi: 279815 9

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	230 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	13 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	140 mm
Sarja	Eco
Kiinnitysruuvi	279815 9
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä

Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9