

Garant**eco-teränpidin kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 67/100mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	273891 67/100
GTIN	4045197516749
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro **273840 – 273851 kanssa.**

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D₂ = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Sisäjäähdytys: kyllä

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max}: 13 mm

Kiinnitysruuvi: 279815 9

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t _{max}	13 mm
enintään 1. piston Ø D ₂	100 mm
vähintään 1. piston Ø D ₁	67 mm
Sarja	Eco
Kiinnitysruuvi	279815 9
Käyttötapa	Vasen

Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910