

LOCTITE.**2K-liima, Valmistajan tunnus: 9466**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083372 9466
GTIN	4058093009123
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

Erilaisten materiaalien, kuten puun, metallien, kovien muovien ja lasin kestävään liittämiseen. Hyvä leikkuu- ja kuoriutumislujuus. Iskuluja yleisliima, suuri liimausteho kaikkiin materiaaleihin. Sovelluksiin, jotka vaativat pitkää työstöaikaa ja suurta lujuutta.

Käyttö:

Käytä käsiannostuspistoolia nro 08 3375 koko PISTOLE ja pursotuspistoolia nro 083373 koko MIXER.

Tekninen kuvaus

Vetorepeämislujuus	37 N/mm ²
Valmistajamerkintä	LOCTITE 9466
Dynaaminen viskositeetti	35000 mPas
Säilytyslämpötila	8 °C
Työstölämpötila	15 - 25 °C

Vaarallisten aineiden luokka	9
Työstöaika	3600 s
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Vetolujuus	32 N/mm ²
Ominaisuudet	iskusitkeä
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	Keramiikka
soveltuu materiaalille	muovi
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Käyttölämpötila-alue	-55 °C
Väri	kellertävä
Muoto	nestemäinen
Täyttö	50 g
Shore A -kovuus	60
UN-numero	UN3082
Tiheys	1,1 g/cm ³
Toimintalujuus vastaa	18 min
Kosketuslujuusaika	3 min
Maksimirakomitta	5 mm
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima

Tarvikkeet

2-komponenttiliimaustarvikkeet, sekoitussuutin Malli MIXER	083376 MIXER
Käsinannostelupistooli Malli PISTOLE	083373 PISTOLE